



HLCR-MF-A(V2)

Kártyaolvasó az ADEL HLA-5500 hotelzár rendszerekhez

YLI SZAKMAKÖZVETŐK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

HLCR-MF-A(V2)
Kártyaolvasó az ADEL HLA-5500 hotelzár
rendszerekhez
ADATLAP

Kép



Leírás

A HLCR-MF-A(V2) egy esztétikus olvasó, mely az ADEL hotelzár rendszerben, annak saját MF kártyáival használható. Telepítése és használata rendkívül egyszerű. Egyrelés kimenettel rendelkezik, NO és NC típusú elektromos zárat is vezérelhet. Nyitógomb is beköthető az egységre.

Programozása az ADEL szoftver segítségével történik a HLA-5500 zárral megegyező módon.

Tulajdonságok, specifikáció

Kívitel	Fém, ABS műanyag
Kimenet	Relés
Telepítési környezet	Beltér
Szerelés	Felületre
Olvasható kártya	MIFARE
Visszajelzés	LED és csipogó
Kimenetek	Nyitógomb

Tápfeszültség	12 V DC, <50 mA
Kimenet	NO/NC
Relé terhelhetősége	Max. 2 A
Nyitás időzítés	5 másodperc
Méret	63 x 97,1 x 27,8 mm
Tömeg	360 g

Vezetékezés

Fekete	GND	12V - kimenet
Fehér	BUT	Nyitógomb
Kék	COM	Relé közös pont
Sárga	NC	Relé 'Normal Closed'
Zöld	NO	Relé 'Normal Open'
Lila	DC+	Tápfeszültség
Barna	DC-	Tápfeszültség

Bekötés, működés

A kártyaolvasónak 12V DC feszültségre van szüksége a működéshez. Az elektromos zárat külső megáplálással kötheti rá az eszközre az árbrán látható módon. Az eszköz képes kezelni feszültségre záró (NC), valamint feszültségre nyitó (NO) típusú zárat egyaránt. A túláram elkerülése miatt dióda bekötése is szükséges (a jelölt részével a + pólus irányában). A nyomógombot a BUT és a GND közé kell bekötni.

Érvényes kártya lehúzása, vagy a nyomógomb megnyomása esetén kapcsol a relé majd kb. 5 másodperc múlva vissza.

Gyári állapot visszaállítása

Vegye el a tápot az eszköztől, és nyomja meg a nyitógombot (ha nincs nyitógomb bekötve, akkor a fehér vezetékét zárja rövidre a feketével), majd a gombot nyomva tartva (vagy a vezetékeket továbbra is rövidre zárva) kapcsolja vissza a tápot. Ekkor elengedheti a gombot (vagy szétkapcsolhatja a vezetékeket), és a visszaállítás megtörtént, Mostmár újra-programozhatja az eszközt.

